

ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ЛЕГКА, ПОЛІМЕРНА



- **ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ**
- **ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ**
- **ВІДСУТНІСТЬ СТИКАННЯ ПРИ ТОВСТИХ ШАРАХ**
- **ЗМЕНШЕНИЙ УСАДКОВИЙ ЕФЕКТ ПІД ЧАС ВИСИХАННЯ**
- **ЛЕГКА МЕХАНІЧНА ОБРОБКА**
- **МОЖЛИВІСТЬ НАНЕСЕННЯ «МОКРЕ ПО МОКРОМУ»**
- **ДО 5 ММ У ОДНОМУ ШАРІ**

**ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ**



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



АДГЕЗІЯ



**МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ**



ЛЕГКА
МАСА



МОЖЛИВІСТЬ
НАНЕСЕННЯ
ВАЛИКОМ



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ТОВЩИНА
ШАРУ — ДО 5 ММ



ЛЕГКА ОБРОБКА
ШЛІФУВАННЯМ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Готова до використання шпаклювальна маса для створення гладких поверхонь і покриттів середньої товщини на стінах і стелях будівель - Greinplast SLP. Створена на основі високоякісних акрилових дисперсій, модифікованих сучасною системою загущувачів, які формують надзвичайно легку композицію, що добре наноситься і вирівнюється. До складу також входять спеціально відібрані легкі функціональні наповнювачі, які знижують об'ємну густину суміші. Це дозволяє створювати наповнювачі, які знижують об'ємну густину суміші. Це дозволяє створювати товстіші шари без ризику усадки чи тріщин, завдяки чому фінальна товщина може значно перевищувати стандартні гіпсові шпаклівки.

Завдяки спеціалізованим наповнювачам продукт надзвичайно зручний у механічній обробці - при шліфуванні утворюється значно менше пилу, ніж у випадку традиційних шпаклівок, що забезпечує чистоту та комфорт під час роботи.

Призначена для вирівнювання поверхонь стін перед нанесенням фарбувальних покриттів у приміщеннях, не схильних до постійного зволоження. Після висихання утворює рівну, гладку поверхню сірого кольору. Придатна для використання на традиційних мінеральних основах, цементно-вапняних, гіпсових, а також на елементах сухого будівництва.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):	приблизно 1 л/м²/мм	
Об’ємна густина:	приблизно 1,25 кг/дм³	
Температура застосування:	від +5°C до +30°C	
Розведення водою (ручне нанесення):	максимум 1% на упаковку	
Час висихання:	12 годин / 1 мм	
Максимальна товщина одного шару:	5 мм	
Склад	Суміш спеціально відібраних наповнювачів, полімерної дисперсії, модифікуючих добавок і води.	
Фасування	Одиничне пакування: відро 15 л;	
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, нержавіюча терка, кельма, валик, агрегат для розпилення.	
Зберігання	Термін придатності в закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.	
Агрегат Параметри розпилення	MARK VII STD	WAGNER PROSPRAY 3.39
	- розмір і тип сопла - тиск - розведення	сопло для шпаклівки HDA 531 230 бар ~ 1% сопло TT3 535 200 - 230 бар 0-5%
Адгезія [EN 15824:2017]:	≥ 0,3 МПа	
Міцність на згинання [EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006]:	≥ 115 Н (максимальна сила руйнування)	
Реакція на вогонь [PN-EN 13501-1:2019-02]:	Е	

* витрата залежить від температурних умов, типу продукту, кольору і/або виду, а також від поглинальної здатності основи.
 ** витрата також залежить від якості підготовки основи, її рівності та здатності до поглинання.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою, очищеною від речовин, що перешкоджають адгезії: бруду, пилу, жирних плям тощо. Слабкі основи з нерівномірною поглинальною здатністю слід зміцнити та стабілізувати відповідно розведеним препаратом GREINPLAST U. Для заповнення більших дефектів - використовувати гіпсову шпаклівку GREINPLAST SGS. У випадку стикування гіпсокартонних плит, тріщин, щілин - застосовувати шпаклівки Greinplast SGP або SLP слід розпочинати лише після повного висихання заповнених ділянок і стиків.

ВИКОНАННЯ

Перед нанесенням масу слід перемішати за допомогою низькообертового мішалки. Для досягнення робочої консистенції допускається додавання невеликої кількості води. Наносити рівномірно вручну, валиком або розпилювальним агрегатом. Для вирівнювання використовувати терку або шпатель для гладких поверхонь. Після повного висихання шару можливе повторне нанесення наступних шарів до досягнення бажаного ефекту. Час висихання залежить від температури та вологості повітря і зазвичай не перевищує 12 годин / 1 мм товщини шару. Після повного висихання шпаклівку слід відшліфувати та очистити від пилу. Для ґрунтування поверхні перед фарбуванням, після очищення, рекомендовано використовувати гелевий ґрунт Greinplast Premium UN, який не стікає зі стін.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення і висихання шпаклівки повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення: +20°C. Інструменти слід промити водою одразу після завершення робіт. Забруднення слід видаляти до їх висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників - відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення до лікаря - показати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Ретельно мити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипу - звернутися за консультацією, медичною допомогою. Вміст, упаковку утилізувати у відповідні контейнери для відходів згідно з національними нормами. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1), 2-метил-2H-ізотіазол-3-он. Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуйтесь вимог технічного паспорта.

Greinplast SLP відповідає вимогам Розпорядження Ради Міністрів від 17 грудня 2020 р. (Dz.U. 2021, poz. 33) щодо будівельних матеріалів, для яких визначається концентрація радіоактивних ізотопів калію K-40, радону Ra-221 і торію Th-232, а також вимог до цих вимірювань і значень радіаційного індексу.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Має гігієнічний атестат.

Декларація експлуатаційних властивостей № SLP-250717.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

